

mimatic
Tool Systems**Sägeblätter PolySAW-G Breite $a_p = 1,5$ mm, TiAlN, Ø D: 40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218226 40
GTIN	2050001737373
Artikelklasse	29C

Beschreibung**Ausführung:**

Zum Abtrennen, Sägen sowie Schlitzen.
Mit PolySAW-G kann bis auf den Grund bearbeitet werden.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für a_e max.

Technische Beschreibung

Eingriffstiefe $a_{e,max}$ pro Schnitt	10,5 mm
Ø D	40 mm
Typ Grundhalter	11/18
Plattenbreite E	6 mm
Anzahl Schneiden Z	20
Schaft	mit Bohrung
Beschichtung	TiAlN

Vorschub f_z	0,025 mm
Werkstoff	VHM
Produktart	Schneideinsatz zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	600 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	400 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

Zubehör

GrundhalterWeldonschaft Typ 11/18	218205 11/18
-----------------------------------	--------------