

Garant

Scheiben- / Trennfräser mit Zylinderschaft Stahl Breite $a_p = 1,5 \text{ mm}$, $\varnothing D$ / Anzahl Schneiden Z: 63/4mm


Bestelldaten

Bestellnummer	218410 63/4
GTIN	4045197533449
Artikelklasse	21P

Beschreibung
Ausführung:

Hochleistungs-Trennfräsersystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und **kostengünstigem Stahl-Blatt** oder Bund und **hochpräzisem temperaturbeständigem HSS-Blatt**.

Verwendung:

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Verwendung Werbetext:

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Bestellnummer: 218440 bis 218444 (siehe Hauptkatalog)

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

Scheiben- / Trennfräser bis $\varnothing D = 200 \text{ mm}$ besorgbar.
HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.

Technische Beschreibung

passende Wendschneidplatte	XC.. 1113
maximale Einschnitttiefe $a_{e \text{ max}}$	15,75 mm

Schneiden-Ø D_c	63 mm
Gesamtlänge L_{ges} für a_p 2,2 mm	100,5 mm
Schaft-Ø D_s h6	32 mm
Kragenlänge L_1	37 mm
Kragen-Ø d_1	31,5 mm
Gesamtlänge L_{ges} für a_p 1,5 mm	99,9 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Breite a_p	1,5 mm
Schaftausführung	Zylinderschaft
Schneidstoff	Stahl
Innenkühlung	nein
Produktart	Scheibenfräser