

Garant**Scheiben- / Trennfräser mit Bund Stahl Breite $a_p = 3,1$ mm, $\varnothing D$ / Anzahl
Schneiden Z: 160/15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218430 160/15
GTIN	4045197534071
Artikelklasse	21P

Beschreibung**Ausführung:**

Hochleistungs-Trennfräsersystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und **kostengünstigem Stahl-Blatt** oder Bund und **hochpräzisem temperaturbeständigem HSS-Blatt**.

Verwendung:

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Verwendung Werbetext:

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Bestellnummer: 218440 bis 218444 (siehe Hauptkatalog)

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

Scheiben- / Trennfräser bis $\varnothing D = 200$ mm besorgbar.

HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.

Technische Beschreibung

Grundhalter-Ø d ₂	80 mm
Gesamtlänge L _{ges} für a _p 3,1 mm	65,8 mm
passende Wendeschneidplatte	XC.. 1125
maximale Einschnitttiefe a _{e max}	40 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	40 mm
Kragen-Ø d ₁	80 mm
Gesamtlänge L _{ges} für a _p 2,2 mm	65 mm
Schneiden-Ø D _c	160 mm
Anzahl Schneiden Z	15
Schaftausführung	mit Bohrung
Innenkühlung	nein
Produktart	Scheibenfräser