

Garant

**Scheiben- / Trennfräser mit Bund Stahl Breite $a_p = 1,5$ mm, $\varnothing D$ / Anzahl
Schneiden Z: 125/10mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	218422 125/10
GTIN	4045197533814
Artikelklasse	21P

Beschreibung**Ausführung:**

Hochleistungs-Trennfräsersystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und **kostengünstigem Stahl-Blatt** oder Bund und **hochpräzisem temperaturbeständigen HSS-Blatt**.

Verwendung:

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Verwendung Werbetext:

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Bestellnummer: 218440 bis 218444 (siehe Hauptkatalog)

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.
Scheiben- / Trennfräser bis $\varnothing D = 200$ mm besorgbar.

Technische Beschreibung

maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$	33,5 mm
Gesamtlänge L_{ges} für a_p 1,5 mm	64,4 mm
Gesamtlänge L_{ges} für a_p 2,2 mm	65 mm
passende Wendeschneidplatte	XC.. 1113
Grundhalter- \varnothing d_2	58 mm
Gesamtlänge L_{ges} für a_p 3,1 mm	65,8 mm
Schneiden- \varnothing D_c	125 mm
Kragen- \varnothing d_1	58 mm
Aufnahmebohrungs- \varnothing	32 mm
Anzahl Schneiden Z	10
Schaftausführung	mit Bohrung
Innenkühlung	nein
Produktart	Scheibenfräser