

Garant

Scheiben- / Trennfräser mit Zylinderschaft HSS Breite ap = 2,2 mm, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 63/4mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	218412 63/4
GTIN	4045197533517
Artikelklasse	21P

Beschreibung**Ausführung:**

Hochleistungs-Trennfräsersystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und **kostengünstigem Stahl-Blatt** oder Bund und **hochpräzisem temperaturbeständigen HSS-Blatt**.

Verwendung:

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Verwendung Werbetext:

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Bestellnummer: 218440 bis 218444 (siehe Hauptkatalog)

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

Scheiben- / Trennfräser bis Ø D = 200 mm besorgbar.

HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	XC.. 1119
Schaft-Ø D _s h6	32 mm

Schneiden-Ø D_c	63 mm
maximale Einschnitttiefe $a_{e \max}$	15,75 mm
Kragenlänge L_1	37 mm
Gesamtlänge L_{ges} für a_p 1,5 mm	99,9 mm
Gesamtlänge L_{ges} für a_p 2,2 mm	100,5 mm
Kragen-Ø d_1	31,5 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Breite a_p	2,2 mm
Schaftausführung	Zylinderschaft
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	nein
Produktart	Scheibenfräser