

Garant**Blatt HSS Breite ap = 1,5 mm, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 63/4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218440 63/4
GTIN	4045197534088
Artikelklasse	21P

Beschreibung**Ausführung:**

Hochleistungs-Trennfräasersystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und **kostengünstigem Stahl-Blatt** oder Bund und **hochpräzisem temperaturbeständigem HSS-Blatt**.

Verwendung:

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

Scheiben- / Trennfräser bis Ø D = 200 mm besorgbar.
HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D _c	63 mm
Befestigungsschrauben-Set	219985

passende Wendeschneidplatte	XC.. 1113
Anzahl Schneiden Z	4
Schaftausführung	mit Bohrung
Schneidstoff	HSS
Produktart	Scheibenfräser

Zubehör

Befestigungsschrauben-Set10-teilig	219985
------------------------------------	--------