

Garant**Scheiben- / Trennfräser mit Bund HSS Breite $a_p = 3,1$ mm, $\varnothing D$ / Anzahl
Schneiden Z: 63/4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218428 63/4
GTIN	4045197533982
Artikelklasse	21P

Beschreibung**Ausführung:**

Hochleistungs-Trennfräsersystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und **kostengünstigem Stahl-Blatt** oder Bund und **hochpräzisem temperaturbeständigen HSS-Blatt**.

Verwendung:

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Verwendung Werbetext:

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Bestellnummer: 218440 bis 218444 (siehe Hauptkatalog)

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.
Scheiben- / Trennfräser bis $\varnothing D = 200$ mm besorgbar.

Technische Beschreibung

Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Kragenlänge L_1	38 mm
Kragen-Ø d_1	32 mm
maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$	15,5 mm
Grundhalter-Ø d_2	40 mm
Gesamtlänge L_{ges} für a_p 1,5 mm	51,4 mm
Gesamtlänge L_{ges} für a_p 3,1 mm	52,8 mm
Gesamtlänge L_{ges} für a_p 2,2 mm	52 mm
passende Wendeschneidplatte	XC.. 1125
Schneiden-Ø D_c	63 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Schaftausführung	mit Bohrung
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	nein
Produktart	Scheibenfräser