

**Garant****Scheiben- / Trennfräser mit Bund HSS Breite  $a_p = 2,2$  mm,  $\varnothing D$  / Anzahl  
Schneiden Z: 63/4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218424 63/4
GTIN	4045197533852
Artikelklasse	21P

**Beschreibung****Ausführung:**

Hochleistungs-Trennfräsersystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und **kostengünstigem Stahl-Blatt** oder Bund und **hochpräzisem temperaturbeständigen HSS-Blatt**.

**Verwendung:**

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

**Verwendung Werbetext:**

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Bestellnummer: 218440 bis 218444 (siehe Hauptkatalog)

**Achtung:**

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

**Hinweis:**

HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.  
Scheiben- / Trennfräser bis  $\varnothing D = 200$  mm besorgbar.

**Technische Beschreibung**

Kragenlänge $L_1$	38 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$ für $a_p$ 1,5 mm	51,4 mm
Kragen- $\varnothing$ $d_1$	32 mm
Grundhalter- $\varnothing$ $d_2$	40 mm
passende Wendeschneidplatte	XC.. 1119
Schneiden- $\varnothing$ $D_c$	63 mm
maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$	15,5 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$ für $a_p$ 3,1 mm	52,8 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$ für $a_p$ 2,2 mm	52 mm
Aufnahmebohrungs- $\varnothing$	22 mm
Anzahl Schneiden $Z$	4
Schaftausführung	mit Bohrung
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	nein
Produktart	Scheibenfräser