

Garant**Montage-Rüst-Station, für Stichmaß: 80****Bestelldaten**

Bestellnummer	358595 80
GTIN	4067263843719
Artikelklasse	310

Beschreibung**Ausführung:**

Die Montagestation kann mit zwei Schrauben auf der Werkbank montiert werden. Über Spannbolzen z.B. Nr. 363190 können Spannmittel oder Vorrichtung mit Stichmaß 52/96 oder 80 auf die Montagestation gesetzt und mittels seitlicher Brücke ver- und entriegelt werden. Rüstzeitoptimiertes und prozesssicheres Spannen von Werkstücken bzw. Wechsel von Spannbacken ist dadurch gewährleistet.

- **Werkzeuglose Ver- und Entriegelung.**
- **Reduzierung der Rüstzeiten.**
- **Gewährleistung der Arbeitssicherheit.**
- **Zum Patent angemeldet.**

Verwendung:

Zum Montieren und Demontieren von Werkstücken im Spannmittel und zum Wechseln oder Drehen der Spannbacken.

Passend für:

Spannmittel mit Stichmaß 80 und ZeroClamp Spannbolzen Gr. 90, z.B. ZeroClamp Nr. 360134.

Technische Beschreibung

Höhe	25 mm
------	-------

Breite	125 mm
Länge	125 mm
Produktart	Führungsschiene