



Winkelmesser mit verstellbarer Schiene, Gradbogen-Ø×Schenkellänge: 100X150mm



Bestelldaten

Bestellnummer	453401 100X150
GTIN	4067263062110
Artikelklasse	42F

Beschreibung

Ausführung:

Mit in der Länge verstellbarer Schiene; Schienenende 45° abgeschrägt.
Offener Gradbogen mit Einteilung 10 – 170°; Ablesung 1°.

Skala mattverchromt. Mit Feststellmutter.

Technische Beschreibung

Gradbogen-Ø	100 mm
Fehlergrenze	±30 Winkelmin.
Schenkellänge	150 mm
Ablesung	1 Grad
Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	Etui
Kalibrierung	F3

Produktart

Winkelmesser

Dienstleistungen

Kalibrierung Winkelmesser / Gradmesser Typ GRAD

025810 GRAD