

Garant
ANGX 10T308ZEER, HB9640, Typ: ST900


Bestelldaten

Bestellnummer	GG2130 ST900
GTIN	4067263078845
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Passend für:

GARANT Power Q Mini Hochvorschubfräser Nr. 213052 – 213058.

Inhalt:

50 × 213064 ST900

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \max}$.

Technische Beschreibung

Inhalt	50
Vorschub f_z pro Zahn	0,9 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	ANGX 10T308ZEER
Sorte	HB9640
Schneidstoff	HM
empfohlene Schnitttiefe $a_{p \max}$	0,8 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p \max}$	1 mm
Programmierradius bei $a_{p \max}$	1,6 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	330 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	280 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	240 m/min	P
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		

Zubehör

ANGX 10T308ZEER Typ ST900

213064 ST900