

**Garant**
**ANGX 10T308ZEER, HB9740, Typ: INOX**


## Bestelldaten

Bestellnummer	GG2133 INOX
GTIN	4067263078876
Artikelklasse	GGN

## Beschreibung

**Passend für:**

GARANT Power Q Mini Hochvorschubfräser Nr. 213052 – 213058.

**Inhalt:**

50 × 213070 INOX

**Hinweis:**

 Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p\ max}$ .

## Technische Beschreibung

Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,8 mm
Inhalt	50
ISO-Code Wendeschneidplatte	ANGX 10T308ZEER
Sorte	HB9740
Schneidstoff	HM
empfohlene Schnitttiefe $a_{p\ max}$	0,8 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	1 mm
Programmierradius bei $a_{p\ max}$	1,6 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	150 m/min	M
nass maximal	bedingt geeignet		
Luft	geeignet		

**Zubehör**

ANGX 10T308ZEER Typ INOX

213070 INOX