

Garant**APMT 100305 TR, HB7515, Typ: ST1400**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2127 ST1400
GTIN	4067263078814
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Wendepatte mit hoch positiver Geometrie und drallförmigem Schneidkantenverlauf.

Passend für:

HOLEX GG2123, GG2124 sowie GARANT und HOLEX Eckenfräser 90° Nr. 215800 – 215870.

Inhalt:

50 × 215879 ST1400

Hinweis:

Einsatzrichtwerte

Für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p,max} = 4,8$ mm.

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,1 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	APMT 100305 TR
Sorte	HB7515
Schneidstoff	HM
Plattenstärke	3,5 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	bedingt geeignet	440 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet	310 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	260 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	250 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	230 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	320 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	210 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	210 m/min	K
Öl	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		

Zubehör

APMT 100305 TR Typ ST1400

215879 ST1400