

Garant
ANGX 10T308ZEER, HB9745, Typ: TI

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2134 TI
GTIN	4067263078883
Artikelklasse	GGN

Beschreibung
Passend für:

GARANT Power Q Mini Hochvorschubfräser Nr. 213052 – 213058.

Inhalt:

50 × 213072 TI

Hinweis:

 Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p\ max}$.

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,5 mm
Inhalt	50
ISO-Code Wendeschneidplatte	ANGX 10T308ZEER
Sorte	HB9745
Schneidstoff	HM
empfohlene Schnitttiefe $a_{p\ max}$	0,6 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	1 mm
Programmierradius bei $a_{p\ max}$	1,6 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	50 m/min	S
nass maximal	bedingt geeignet		
Luft	geeignet		

Zubehör

ANGX 10T308ZEER Typ TI

213072 TI