



## Eckfräser 90°, Weldonschaft, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 20/3mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG2124 20/3
GTIN	4067263078968
Artikelklasse	GGN

### Beschreibung

#### Ausführung:

Wie Nr. 215803 20/3.

#### Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.

### Technische Beschreibung

Schaft-Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D <sub>min</sub>	37 mm
Ø D <sub>3</sub>	17 mm
Auskraglänge L <sub>1</sub>	40 mm
passende Wendeschneidplatte	AP.. 1003..
Rampingwinkel α <sub>max</sub>	0,96 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	90 mm

Rampinglänge L für $\alpha_{\max}$	14,85 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Zerspanungsstrategie	MTC
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219814
Eckfräser 90° $\varnothing D$ / Anzahl Schneiden Z 20/3 mm	215803 20/3