

Garant
XNEX 080608, HB7525, Typ: ST900


Bestelldaten

Bestellnummer	GG2137 ST900
GTIN	4067263078913
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Eckfräser 90° Nr. 21501 und HOLEX Eckfräser 90° Nr. 215102.

Passend für:

GARANT Eckfräser 90° Nr. 215101 und HOLEX Eckfräser 90° Nr. 215102.

Inhalt:

50 × 215185 ST900

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Technische Beschreibung

Inhalt	50
Vorschub f_z pro Zahn	0,18 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	XNEX 080608
Sorte	HB7525
Schneidstoff	HM
maximale Schnitttiefe $a_{p\text{max}}$	4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	335 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	280 m/min	P
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		

Zubehör

XNEX 080608 Typ ST900

215185 ST900