

**Garant****T-Nutenfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SP., Ø D / Zeff:  
21/1mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218300 21/1
GTIN	4045197608062
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ausführung:**

Schaftfräser mit Spannfläche und Innenkühlung. Starke Verjüngung im Wirkungsbereich, um in engste Schlitze einfahren zu können. Korrosionshemmende Oberflächenbehandlung.

**Verwendung:**

Zum Nuten und Schlitzern nach DIN 650.

**Hinweis:**

Vorzugsweise mit Innenkühlung arbeiten, um eine optimale Späneabfuhr sicherzustellen. GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	SP.T 060304
Auskräglänge $L_1$	26 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219840 (8IP; 1,2 Nm)
effektive Schneidenanzahl $Z_{\text{eff}}$	1
Schaft-Ø $D_s$ h6	16 mm
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	76 mm
Kragen-Ø $d_1$	11 mm
Schneiden-Ø $D_c$	21 mm

Nuthöhe a <sub>p</sub>	9 mm
Eckenfasenwinkel	90 Grad
Anzahl Wendeschneidplatten	2
Schaftausführung	Weldonschaft
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Nutenfräser

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219840
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2