

Garant**Drehwendeplatte Schruppen CNMG, HB7020, Größe / Stückzahl: 120416/50**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2531 120416/50
GTIN	4067263092629
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,3 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 260 mm/min
Schnitttiefe a_p	1,05 - 4,25 mm
Stückzahl	50
Inhalt	250328 HB7020
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

CNMG 120416 Sorte HB7020

250328 HB7020