

**Garant**
**Drehwendeplatte Schruppen CNMG, HB7020, Größe / Stückzahl: 160612/30**


## Bestelldaten

Bestellnummer	GG2531 160612/30
GTIN	4067263092650
Artikelklasse	GGN

## Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_p$	0,8 - 5,5 mm
Vorschub $f$	0,3 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 260 mm/min
Inhalt	250336 HB7020
Stückzahl	30
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

## Zubehör

CNMG 160612 Sorte HB7020

250336 HB7020