

Garant**Drehwendeplatte Schruppen CNMG, HB7020, Größe / Stückzahl: 120408/50**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2531 120408/50
GTIN	4067263092582
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,3 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,55 - 4,25 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 260 mm/min
Stückzahl	50
Inhalt	250322 HB7020
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

CNMG 120408 Sorte HB7020

250322 HB7020