

Garant**Drehwendeplatte Schruppen CNMG, HB7020, Größe / Stückzahl: 190624/30**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2531 190624/30
GTIN	4067263092711
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 260 mm/min
Inhalt	250343 HB7020
Vorschub f	0,3 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a_p	1,6 - 6,75 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

CNMG 190624 Sorte HB7020

250343 HB7020