

**Garant****Drehwendeplatte Schruppen CNMG, HB7020, Größe / Stückzahl: 160616/50**

## Bestelldaten

Bestellnummer	GG2531 160616/50
GTIN	4067263092681
Artikelklasse	GGN

## Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_p$	1,05 - 5,5 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 260 mm/min
Vorschub $f$	0,3 - 0,5 mm/U
Stückzahl	50
Inhalt	250338 HB7020
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

## Zubehör

CNMG 160616 Sorte HB7020

250338 HB7020