

Garant**Drehwendeplatte Schruppen DNMG, HB7020, Größe / Stückzahl: 150612/30**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2539 150612/30
GTIN	4067263093015
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,8 - 3,75 mm
Vorschub f	0,3 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	105 - 260 mm/min
Inhalt	30
Stückzahl	30
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

DNMG 150612 Sorte HB7020

250864 HB7020