


Garant**Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung SNMG, HB7020, Größe / Stückzahl:
120408/50**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2544 120408/50
GTIN	4067263093107
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 280 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,55 - 4,25 mm
Vorschub f	0,2 - 0,4 mm/U
Stückzahl	50
Inhalt	251224 HB7020
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

SNMG 120408 Sorte HB7020

251224 HB7020