

Garant**Drehwendeplatte Schruppen SNMG, HB7020, Größe / Stückzahl: 190616/30**

Bestelldaten

| | |
|---------------|------------------|
| Bestellnummer | GG2549 190616/30 |
| GTIN | 4067263093336 |
| Artikelklasse | GGN |

Technische Beschreibung

| | |
|---|-------------------------------|
| Inhalt | 251336 HB7020 |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 105 - 260 mm/min |
| Vorschub f | 0,3 - 0,5 mm/U |
| Schnitttiefe a_p | 1,05 - 6,75 mm |
| Stückzahl | 30 |
| Sorte | HB7020 |
| Spanbrecher | SG |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |

Zubehör

SNMG 190616 Sorte HB7020

251336 HB7020