

**Garant****Drehwendeplatte Schruppen SNMG, HB7020, Größe / Stückzahl: 190624/50**

## Bestelldaten

Bestellnummer	GG2549 190624/50
GTIN	4067263093367
Artikelklasse	GGN

## Technische Beschreibung

Vorschub $f$	0,3 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	105 - 260 mm/min
Schnitttiefe $a_p$	1,6 - 6,75 mm
Stückzahl	50
Inhalt	251338 HB7020
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

## Zubehör

SNMG 190624 Sorte HB7020

251338 HB7020