

Garant**Drehwendeplatte Schruppen SNMG, HB7020, Größe / Stückzahl: 190616/50**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2549 190616/50
GTIN	4067263093343
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	1,05 - 6,75 mm
Vorschub f	0,3 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	105 - 260 mm/min
Stückzahl	50
Inhalt	251336 HB7020
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

SNMG 190616 Sorte HB7020

251336 HB7020