

Garant**Drehwendeplatte Schruppen WNMG, HB7020, Größe / Stückzahl: 080408/30**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2568 080408/30
GTIN	4067263093718
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,55 - 2,75 mm
Inhalt	252208 HB7020
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	85 - 260 mm/min
Vorschub f	0,3 - 0,5 mm/U
Stückzahl	30
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschnidplatte zum Drehen

Zubehör

WNMG 080408 Sorte HB7020

252208 HB7020