

Garant**Drehwendeplatte Schruppen WNMG, HB7020, Größe / Stückzahl: 080412/50**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2568 080412/50
GTIN	4067263093749
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	85 - 260 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,8 - 2,75 mm
Vorschub f	0,3 - 0,5 mm/U
Stückzahl	50
Inhalt	252210 HB7020
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

WNMG 080412 Sorte HB7020

252210 HB7020