

**Drehwendeplatte Schruppen CNMG, HBT130, Größe / Stückzahl: 120408/30****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2576 120408/30
GTIN	4067263094159
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Stückzahl	30
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 120 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,55 - 4,25 mm
Vorschub f	0,3 - 0,5 mm/U
Inhalt	250218 HBT130
Sorte	HBT130
Spanbrecher	MR
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

CNMG 120408 Sorte HBT130

250218 HBT130