

Garant**Drehwendeplatte Schruppen DNMG, HB7130-2, Größe / Stückzahl: 150612/30**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2580 150612/30
GTIN	4067263094418
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 170 mm/min
Inhalt	250864 HB7130-2
Schnitttiefe a_p	0,8 - 3,75 mm
Vorschub f	0,35 - 0,45 mm/U
Stückzahl	30
Sorte	HB7130-2
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

DNMG 150612 Sorte HB7130-2

250864 HB7130-2