

Garant**Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung CCMT, HB7020, Größe / Stückzahl:
09T308/30**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2620 09T308/30
GTIN	4067263095217
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 280 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,55 - 3,25 mm
Vorschub f	0,1 - 0,25 mm/U
Inhalt	260152 HB7020
Stückzahl	30
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschnidplatte zum Drehen

Zubehör

CC.T 09T308 Sorte HB7020

260152 HB7020