

Garant**Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung VBMT, HB7020, Größe / Stückzahl:
160408/30**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2636 160408/30
GTIN	4067263095897
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,55 - 2,5 mm
Vorschub f	0,1 - 0,25 mm/U
Inhalt	261234 HB7020
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 280 mm/min
Stückzahl	30
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

VB.T 160408 Sorte HB7020

261234 HB7020