

Garant**Abstechplatte neutral, HU7310, Stechbreite w (mm) / Stückzahl: 3,1/50**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2712 3,1/50
GTIN	4067263096498
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Passend für:

Stechschwert Nr. 273552 – 273558 und 273562 – 273570.

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 mm/U
Inhalt	273310 3,1
Stückzahl	50
Toleranz Stechbreite w	±0,1 mm
Eckenradius R	0,2 mm
Sorte	HU7310
Hauptanwendung	N
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	300 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	300 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	230 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

Zubehör

Abstechplatteneutral Stechbreite w 3,1 mm

273310 3,1