

**Garant****Abstechplatte neutral, HU7310, Stechbreite w (mm) / Stückzahl: 2,2/50**

## Bestelldaten

Bestellnummer	GG2712 2,2/50
GTIN	4067263096474
Artikelklasse	GGN

## Beschreibung

**Passend für:**

Stechschwert Nr. 273552 – 273558 und 273562 – 273570.

## Technische Beschreibung

Toleranz Stechbreite w	$\pm 0,1$ mm
Vorschub f	0,07 mm/U
Stückzahl	50
Eckenradius R	0,2 mm
Inhalt	273310 2,2
Sorte	HU7310
Hauptanwendung	N
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Kunststoffe	geeignet	300 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	300 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	230 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

---

## Zubehör

Abstechplatteneutral Stechbreite w 2,2 mm

273310 2,2