

**Abstechplatte neutral, HBX25, Stechbreite w (mm) / Stückzahl: 2,2/50****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2715 2,2/50
GTIN	4067263096719
Artikelklasse	GGN

**Beschreibung****Passend für:**

Stechschwert Nr. 273000.

**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,07 mm/U
Inhalt	273010 2,2
Stückzahl	50
Eckenradius R	0,2 mm
Toleranz Stechbreite w	±0,1 mm
Sorte	HBX25
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	90 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	60 m/min	M
GG(G)	geeignet	80 m/min	K
kontinuierlich	geeignet		
trocken	geeignet		

---

## Zubehör

Abstechplatteneutral Stechbreite w 2,2 mm

273010 2,2