

**Abstechplatte neutral, HBX25, Stechbreite w (mm) / Stückzahl: 3,1/50****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2715 3,1/50
GTIN	4067263096733
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Passend für:**

Stechschwert Nr. 273000.

Technische Beschreibung

Toleranz Stechbreite w	±0,1 mm
Eckenradius R	0,2 mm
Inhalt	273010 3,1
Vorschub f	0,1 mm/U
Stückzahl	50
Sorte	HBX25
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	90 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	60 m/min	M
GG(G)	geeignet	80 m/min	K
kontinuierlich	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Abstechplatteneutral Stechbreite w 3,1 mm

273010 3,1