

**Ab-/Ein- und Stechdrehplatte neutral, HBG25, Stechbreite w (mm) / Stückzahl:
4/30****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG2720 4/30 |
| GTIN | 4067263096764 |
| Artikelklasse | GGN |

Beschreibung**Ausführung:**

Stechwerkzeuge Nr. 278005; 278015 – 278056.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Stückzahl | 30 |
| Inhalt | 278029 4 |
| Eckenradius R | 0,3 mm |
| Vorschub f | 0,1 - 0,26 mm/U |
| Toleranz Stechbreite w | ±0,04 mm |
| Sorte | HBG25 |
| Hauptanwendung | P |
| Nebenanwendung | M |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |

Anwenderdaten

| | Eignung | V_c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Stahl < 500 N/mm ² | geeignet | 150 m/min | P |
| Stahl < 750 N/mm ² | geeignet | 130 m/min | P |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | 120 m/min | P |
| Stahl < 1100 N/mm ² | geeignet | 100 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | geeignet | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | bedingt geeignet | 80 m/min | M |
| GG(G) | geeignet | 140 m/min | K |
| Uni | geeignet | | |
| kontinuierlich | geeignet | | |
| unregelmäßig | bedingt geeignet | | |
| nass maximal | geeignet | | |

Zubehör

| | |
|---|----------|
| Ab- / Ein- und Stechdrehtelleneutral Stechbreite w 4 mm | 278029 4 |
|---|----------|