

**Ab-/Ein- und Stechdrehplatte neutral, HBG25, Stechbreite w (mm) / Stückzahl: 3/50****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2720 3/50
GTIN	4067263096757
Artikelklasse	GGN

**Beschreibung****Ausführung:**

Stechwerkzeuge Nr. 278005; 278015 – 278056.

**Technische Beschreibung**

Eckenradius R	0,3 mm
Stückzahl	50
Vorschub f	0,07 - 0,2 mm/U
Inhalt	278029 3
Toleranz Stechbreite w	±0,04 mm
Sorte	HBG25
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	130 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	80 m/min	M
GG(G)	geeignet	140 m/min	K
Uni	geeignet		
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		

## Zubehör

Ab- / Ein- und Stechdrehtlatte neutral Stechbreite w 3 mm	278029 3
---	----------