

**Ab-/Ein- und Stechdrehplatte neutral, HBG25, Stechbreite w (mm) / Stückzahl: 4/50****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2720 4/50
GTIN	4067263096771
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Stechwerkzeuge Nr. 278005; 278015 – 278056.

Technische Beschreibung

Inhalt	278029 4
Stückzahl	50
Toleranz Stechbreite w	$\pm 0,04$ mm
Vorschub f	0,1 - 0,26 mm/U
Eckenradius R	0,3 mm
Sorte	HBG25
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	130 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	80 m/min	M
GG(G)	geeignet	140 m/min	K
Uni	geeignet		
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		

Zubehör

Ab- / Ein- und Stechdrehplatteneutral Stechbreite w 4 mm	278029 4
--	----------