

Garant**Ab-/Einsteckplatte, HB7020, Stechbreite w (mm) / Stückzahl: 2/30**

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG2734 2/30 |
| GTIN | 4067263097143 |
| Artikelklasse | GGN |

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Toleranz Stechbreite w | $\pm 0,03$ mm |
| Inhalt | 273700 2 |
| Stückzahl | 30 |
| Vorschub f | 0,05 - 0,15 mm/U |
| Eckenradius R | 0,2 mm |
| Sorte | HB7020 |
| Hauptanwendung | P |
| Nebenanwendung | M |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |

Anwenderdaten

| | Eignung | V_c | ISO-Code |
|-------------------------------|----------|-----------|----------|
| Stahl < 500 N/mm ² | geeignet | 220 m/min | P |

| | | | |
|--------------------------------|------------------|-----------|---|
| Stahl < 750 N/mm ² | geeignet | 180 m/min | P |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | 170 m/min | P |
| Stahl < 1100 N/mm ² | geeignet | 140 m/min | P |
| Stahl < 1400 N/mm ² | bedingt geeignet | 120 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | geeignet | 140 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | geeignet | 130 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | geeignet | 60 m/min | S |
| GG(G) | geeignet | 200 m/min | K |
| CuZn | geeignet | 250 m/min | N |
| Uni | geeignet | | |
| kontinuierlich | geeignet | | |
| nass maximal | geeignet | | |
| trocken | bedingt geeignet | | |

Zubehör

Ab- / Einstechplatte Stechbreite w 2 mm

273700 2