

Garant**Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung CCGT, HB7310, Größe / Stückzahl:
09T304/50**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2671 09T304/50
GTIN	4067263097761
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,25 - 3,25 mm
Inhalt	260150 HB7310
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	250 - 600 mm/min
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Stückzahl	50
Sorte	HB7310
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

CC.T 09T304 Sorte HB7310

260150 HB7310