


Garant**Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung CCGT, HU7310, Größe / Stückzahl:
09T302/50**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2668 09T302/50
GTIN	4067263097389
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,15 - 3,25 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Stückzahl	50
Inhalt	260148 HU7310
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
Sorte	HU7310
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

CC.T 09T302 Sorte HU7310

260148 HU7310