

**Garant****Ab-/Einsteckplatte, HB7020, Stechbreite w (mm) / Stückzahl: 4/50**

## Bestelldaten

Bestellnummer	GG2738 4/50
GTIN	4067263097457
Artikelklasse	GGN

## Technische Beschreibung

Eckenradius R	0,3 mm
Toleranz Stechbreite w	$\pm 0,04$ mm
Vorschub f	0,08 - 0,26 mm/U
Stückzahl	50
Inhalt	273704 4
Sorte	HB7020
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	220 m/min	P

Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	60 m/min	S
GG(G)	geeignet	200 m/min	K
CuZn	geeignet	250 m/min	N
Uni	geeignet		
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

## Zubehör

Ab- / Einsteckplatte Stechbreite w 4 mm

273704 4