

Garant**Ab-/Einsteckplatte, HB7020, Stechbreite w (mm) / Stückzahl: 3/50**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2736 3/50
GTIN	4067263097419
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Spanbrecher für kleineØ und Schnittkraftreduktion.

Technische Beschreibung

Toleranz Stechbreite w	±0,03 mm
Stückzahl	50
Vorschub f	0,07 - 0,2 mm/U
Inhalt	273701 3
Eckenradius R	0,2 mm
Sorte	HB7020
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	60 m/min	S
GG(G)	geeignet	200 m/min	K
CuZn	geeignet	250 m/min	N
Uni	geeignet		
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

Zubehör

Ab- / Einstechplatte Stechbreite w 3 mm

273701 3