

**Garant****Stechdrehplatte mittlere Bearbeitung, HB7020, Stechbreite w (mm) /  
Stückzahl: 3/50**

## Bestelldaten

Bestellnummer	GG2742 3/50
GTIN	4067263097631
Artikelklasse	GGN

## Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,23 mm/U
Toleranz Stechbreite w	$\pm 0,03$ mm
Eckenradius R	0,4 mm
Stückzahl	50
Inhalt	273729 3
Schnitttiefe $a_p$	0,8 - 1,7 mm
Sorte	HB7020
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	60 m/min	S
GG(G)	geeignet	200 m/min	K
CuZn	geeignet	250 m/min	N
Uni	geeignet		
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

## Zubehör

Stechdrehplattenmittlere Bearbeitung Stechbreite w 3 mm

273729 3