

**Garant****Stechdrehplatte Vollradius, HB7020, Stechbreite w (mm) / Stückzahl: 5/30**

## Bestelldaten

Bestellnummer	GG2746 5/30
GTIN	4067263097945
Artikelklasse	GGN

## Technische Beschreibung

Stückzahl	30
Inhalt	273735 5
Toleranz Stechbreite w	$\pm 0,04$ mm
Schnitttiefe $a_p$	0,7 - 2 mm
Vorschub f	0,12 - 0,26 mm/U
Sorte	HB7020
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
--	---------	-------	----------

Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	60 m/min	S
GG(G)	geeignet	200 m/min	K
CuZn	geeignet	250 m/min	N
Uni	geeignet		
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

## Zubehör

Stechdrehplatte Vollradius Stechbreite w 5 mm

273735 5