

Garant**Stechdrehplatte Vollradius, HB7020, Stechbreite w (mm) / Stückzahl: 6/30**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2746 6/30
GTIN	4067263097969
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Stückzahl	30
Schnitttiefe a_p	0,8 - 2,3 mm
Inhalt	273735 6
Toleranz Stechbreite w	$\pm 0,04$ mm
Vorschub f	0,12 - 0,3 mm/U
Sorte	HB7020
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
--	---------	-------	----------

Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	60 m/min	S
GG(G)	geeignet	200 m/min	K
CuZn	geeignet	250 m/min	N
Uni	geeignet		
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

Zubehör

Stechdrehplatte Vollradius Stechbreite w 6 mm

273735 6