


Garant**Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung SCGT, HU7310, Größe / Stückzahl:
09T304/50**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2676 09T304/50
GTIN	4067263098188
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,25 - 3,25 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
Inhalt	260762 HU7310
Stückzahl	50
Sorte	HU7310
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschnidplatte zum Drehen

Zubehör

SC.T 09T304 Sorte HU7310

260762 HU7310