

Garant**Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung DCGT, HB7310, Größe / Stückzahl:
11T302/50****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2675 11T302/50
GTIN	4067263098102
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,15 - 2,75 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	250 - 600 mm/min
Inhalt	260458 HB7310
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Stückzahl	50
Sorte	HB7310
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

DC.T 11T302 Sorte HB7310

260458 HB7310